

Yale

Kladkostroj Yalelift 360°, Nosnosť: 1 t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086025 1
GTIN	4025092930611
Trieda položky	08X

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Ručné vedenie reťaze otočné o 360° umožňuje obsluhu zo všetkých pozícií. Skonstruované pre náročné použitie. Splňa najnovšie európske bezpečnostné predpisy. Obsluha už nie je nútená pracovať v nebezpečnej oblasti nákladu.

Upozornenie:

Nosnosť do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Vyhotovenie s integrovaným podvozkom, pozinkované vyhotovenie a vyhotovenie ATEX na požiadanie.

Technický opis

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	30 daN
Počet vlákien reťaze	1
Nosnosť	1000 kg
Nosnosť t	1 t

Výška normálneho zdvihu	3 m
Hmotnosť	13 kg
Druh produktu	Kladkostroj