

Garant

**Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
32/8mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215615 32/8
GTIN	4045197409980
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach** alebo **na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**. Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Montážny závit M	M16
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 0602..
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	28,7 mm
Počet rezných hrán Z	8
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	0,9 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	62 mm
Uhol rampy α_{max}	0,4 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	28,85 mm
Séria	Softcut®
Ø D_3	30 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219827
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,45	211750 0,45
	674252 6IP

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
6IP
