

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička APHT 060204 FR, pre frézy Softcut®, PKD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215633 ALU
GTIN	4045197657374
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

Frézovacia vymeniteľná doštička PKD s jedným britom.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

$a_{p \max} = 2,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APHT 060204 FR
Typ	PKD
Rezný materiál	PKD

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1000	N
CuZn	vhodný	800	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		