

## HEDI

### Plastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 25V



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081127 25V
GTIN	4003644015351
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabráňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

So zásuvkami pre krajiny **F, B, PL a CZ**. Na použitie v suchom prostredí.

##### Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

#### Technický opis

Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Dĺžka kábla	25 m
Sieťové napätie	250 V
Trieda kábla	H05VV-F
Zloženie kábla	3G1,5

Typ	25V
Materiál kábla	PVC červené
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Materiál púzdra	Plast
Počet zásuviek	4
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	nie
Druh produktu	Káblový bubon