

Mahr**Digitálne posuvné meradlo MarCal bez meracích hrotov, Rozsah merania: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415322 800
GTIN	4059192064778
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,0005 palec

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 800 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2