

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 32,75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231640 32,75
GTIN	4045197604828
Trieda položky	21M

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

Ø D	32,75 mm
pre veľkosť základného prvku	32 mm
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,46 mm/ot,
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7530
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
TOOLOX 33	vhodný	40	H
TOOLOX 44	vhodný	35	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	podmienene vhodný	30	H
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Skrutka Torx Plus® Pohon 20IP

231999 20IP