


Garant**SNHX 1207 neutrálna, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,08 mm
Typ	ST900
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7525
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1207
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	7 mm
Šírka štrbiny a_p	12; 16 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie