

Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418704 200
GTIN	4059192064693
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Rozsah merania	0 - 200 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hlábkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hlábkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hlábkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975