

Mahr**Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418704 150
GTIN	4059192064686
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Lapované vodiace dráhy. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nastavcom č. 418630. Meracia lišta vpredú s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5mm, dlhým 5mm. Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nastavtec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Dĺžka mostu	100 mm
Prierez Meracej lišty	12×3,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C

Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975