

Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418704 500
GTIN	4059192064716
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	0 - 500 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Výška cifier LDC displej	8,5 mm

Dĺžka mostu	150 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975