

Mahr**Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418705 500
GTIN	4059192064754
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Lapované vodiace dráhy. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nastavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5mm, dlhým 5mm.

Veľmi veľký LCD ukazovateľ s 11 mm výškou číslic, integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi, odolné proti prachu a vlhkosti, prevádzková doba cca 3 roky (s aktivovaným rádiom cca 0,5 roka).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Bezdrôtový prenos na i-wi rádiový prijímač č. 498912.

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nastavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Technický opis

Dĺžka mostu	150 mm
Prevádzková doba	26000 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm

Rozsah merania	0 - 500 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Kalibrácia	A1
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Prierez Meracej lišty	12×3,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610

Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975