

## Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 150mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418705 150
GTIN	4059192064723
Trieda položky	43A

### Popis

#### Prevedenie:

Modern energy-efficient measurement system. Guide tracks lapped. With preset (dimension selection in advance), e.g. for distance measurements with measuring tip No. 418630. Measuring beam has a slender hardened measuring pin at the front,  $\varnothing$  1.5mm, 5mm long. Very large LCD display with 11 mm character height, i-wi integral wireless data interface resistant to dust and moisture, service life approx. 3 years (approx. 0.5 years if wireless transmission is activated).

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

### Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Výška cifier LDC displej	11 mm
Dĺžka mostu	100 mm

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Prevádzková doba	26000 h
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	A1
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498914 STICK