

Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418705 200
GTIN	4059192064730
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Modern energy-efficient measurement system. Guide tracks lapped. With preset (dimension selection in advance), e.g. for distance measurements with measuring tip No. 418630. Measuring beam has a slender hardened measuring pin at the front, \varnothing 1.5mm, 5mm long. Very large LCD display with 11 mm character height, i-wi integral wireless data interface resistant to dust and moisture, service life approx. 3 years (approx. 0.5 years if wireless transmission is activated).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Prevádzková doba	26000 h
Rozsah merania	0 - 200 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Dĺžka mostu	100 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Kalibrácia	A1
Výška cifier LDC displej	11 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498914 STICK