

Mahr**Digitálny hĺbkomer na drážky 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418758 200
GTIN	4059192066123
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Na meranie zápchov, drážok, výrezov, odsekov atď. Meracia lišta s dvojitým hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Kalibrácia	A2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka mostu	100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 200 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Počet obsiahnutých batérií	1

Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia DAkkSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021230 200
KalibráciaHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021220 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Kryt priehradky na batérie	412235