

Digitálny hĺbkomer na drážky 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418759 300
GTIN	4059192066154
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Na meranie zápchov, drážok, výrezov, odsekov atď.

Veľmi veľký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi.

Meracia lišta s dvojitém hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Dĺžka mostu	150 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Kalibrácia	A2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 300 mm
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia DAKKSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021230 300
KalibráciaHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032