

Mahr**Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418758 300
GTIN	4059192066130
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Na meranie zápchov, drážok, výrezov, odsekov atď. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Meracia lišta s dvojitém hákom. Obe snímacie plochy v jednej rovine.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	12 × 3,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Dĺžka mostu	150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 300 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	A2

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia Hĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300
Kalibrácia DAKK S Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Kryt priehradky na batérie	412235