


Garant**SNHX 1207 neutrálna, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Typ	INOX
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7535
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E	7,94 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1207
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	7 mm

Šírka štrbiny a_p	12; 16 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie