

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 16,25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231650 16,25 |
| GTIN | 4045197604903 |
| Trieda položky | 21M |

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,18 mm/ot, |
| Ø D | 16,25 mm |
| pre veľkosť základného prvku | 16 mm |
| Séria | HiPer Drill |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Typ | HB7630 |
| Rezný materiál | HM |
| Pološtandard | áno |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 200 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 150 | N |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 65 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 55 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 30 | S |
| mokrý maximum | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Skrutka Torx Plus® Pohon 8IP1 | 231999 8IP1 |
|-------------------------------|-------------|