

BENNING**Skúšačka zariadení ST 755+ súprava, Typ: ST755****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473404 ST755
GTIN	4014651503335
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

- **Brilantný 7-palcový farebný dotykový displej s obrysovou ostrosťou.**
- **Veľká klávesnica QWERTZ na celom displeji.**
- **Inovatívne funkcie ponuky pre jednoduchú a efektívnu úvodnú skúšku / nové vytvorenie skúšobných vzoriek (QuickTest).**
- **Zrýchlenie skúšobných procesov s optimalizáciou času.**
- **Smart ponuka:**
- **Individuálne prispôsobiteľné šablóny zariadení (24 šablón na normu o skúškach) pre rýchle vytvorenie skúšobnej vzorky stlačením tlačidla (QuickTest).**
- **Je možné zvoliť vlastnosti zariadenia.**
- **Funkcia Auto-ID pre automatické postupné zvyšovanie identifikačného čísla so špecifikáciou počiatočnej hodnoty (prírastok n+1) pri vytváraní nových skúšobných vzoriek.**
- **Údaje o zariadení, ktoré možno zobraziť individuálne pomocou spínačov ON/OFF pre optimalizovanú manipuláciu a používanie EUP.**
- **Oblúbená ponuka pre priamy prístup k často používaným podponukám.**
- **Jednoduchá výmena šablón.**
- **PRCD skúška – mobilná ochrana osôb: kompletná a automatická skúška 2- a 3-pólových PRCD typu S, S+ a K.**

- RCD skúška – mobilné rozvody podprúdu alebo stavebného prúdu: skúšky prúdových ističov typov AC, A, F, B, B+ ponúkajú nové možnosti použitia.
- Rozšírená a vizuálna kontrola špecifická pre zákazníka: okrem štandardnej vizuálnej kontroly (2 body) je možné s jednotlivými dopytmi vytvoriť rozšírenú (18 bodov) a pre zákazníka špecifickú (neobmedzenú) vizuálnu kontrolu.
- Správa zákazníkov a prevádzkových prostriedkov v databázach s jedinečným identifikačným číslom
- Vytvorenie a priradenie jednotlivých skúšobných procesov a intervalov (hodnotenie rizika).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot pre SD kartu – moderné rozhrania: integrácia skúšačky zariadení do siete a moderné rozhrania umožňujú automatické aktualizácie a tvoria základ pre integráciu ďalších funkcií a aplikácií.
- Nízke prevádzkové náklady, bezplatné aktualizácie cez WLAN, LAN, USB.
- IT sieť vhodná – skúšky v izolovaných sieťach: skúšačky zariadení zvyčajne vyžadujú uzemnenú sieť TN/TT pre napájanie zo siete. Nové skúšačky zariadení môžu byť použité v neuzemnenej IT sieti aktiváciou „On/Off slider“.
- Výsledok merania so zobrazením OK/NOK a zvukovým výstražným tónom počas skúšky zlyhal.
- Vytvorenie protokolu na mieste prostredníctvom tlačiarne Bluetooth® BENNING PT2.

Ďalšie technické vlastnosti:

Skúška elektrických zariadení: ÁNO

Skúška mobilných PRCD typov: ÁNO

Skúška elektrických zdravotníckych pomôcok: ÁNO

Napätie (V): 1 – 360

Prúd (A): 0,1 – 16

Aktívny výkon / zdanlivý výkon (W): 20 – 2300

Norma:

Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß:

DIN EN 50678, VDE 0701 für elektrische Geräte nach der Reparatur.

DIN EN 50699, VDE 0702 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte.

DIN EN 62353, VDE 0751-1 für medizinisch elektrische Geräte.

Rozsah balenia:

- VDE skúšačka zariadení BENNING ST 755+ (BENNING č.: 050332) v nárazuvzdornom kufříku (IP67)
- Súprava meracích vedení/krokosvoriek
- 2-pólové skúšobné vedenie
- Napájací kábel
- Karta SD
- Kalibračný certifikát
- Softvér BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING č.: 047002)
- Skener čiarového kódu (BENNING č.: 009369)
- Štítky s čiarovým kódom (1 000 ks) (BENNING č.: 756301)
- Kontrolné nálepky „nová skúška“ (300 kusov) (BENNING č.: 756212)

Technický opis

Hmotnosť	6 kg
Izolačný odpor	0,1 - 100 MΩ
Dĺžka	410 mm
Napätie	1 - 360 V
Šírka	350 mm
Odpor ochranného vedenia	0,05 - 10 Ω
Výška	170 mm
Prúd v ochrannom vedení/kontaktný prúd	0,03 - 25 mA
Ukazovateľ	7-palcový farebný dotykový displej
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	RJ45 (LAN)
Rozhranie	WLAN rozhranie
Rozhranie	Slot na kartu SD
Kalibrácia	I10
Druh produktu	Multimeter

Služby

KalibráciaSkúšačka VDE 0701/0702 Typ S	027140 S
--	----------