

**Jediný testovací kolík Třída tolerance 1, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	483900 10
GTIN	2050002076617
Třída položky	48A

**Popis****Prevedenie:**

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej ( $60 \pm 2$  HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od  $\varnothing$  1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.

**Třída tolerance 1:**  $\varnothing$  kolíka  $\pm 0,001$  mm.

**Použitie:**

Pred použitím odmastíte a po použití namastíte.

**Upozornenie:**

Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný  $\varnothing$** , napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082**.

**Technický opis**

Menovitý rozmer	20,01 - 24,99 mm
Dĺžka meracích kolíkov	70 mm
Stúpanie	0,01 mm
Kalibrácia	L6
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	$60 \pm 2$ HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

**Služby**

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028300 60
Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028340 60