

**Jediný testovací kolík Třída tolerance 1, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	483940 10
GTIN	2050002076679
Třída položky	48A

**Popis****Prevedenie:**

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele  $60 \pm 2$  HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia  $\emptyset$  vyrytá.

**Upozornenie:**

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný  $\emptyset$** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

**Technický opis**

Skúšobná dĺžka	60 mm
Menovitý rozmer	12 - 13,99 mm
Stúpanie	0,01 mm
Celková dĺžka	95 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	$60 \pm 2$ HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

**Služby**

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny $\emptyset$ 20	028240 20
	028260 20

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20

---