

Jediný testovací kolík Třída tolerance 1, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	483940 12
GTIN	2050002076693
Třída položky	48A

Popis

Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ± 2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia \emptyset vyrytá.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný \emptyset** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

Technický opis

Stúpanie	0,01 mm
Menovitý rozmer	16 - 17,99 mm
Skúšobná dĺžka	60 mm
Celková dĺžka	100 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny \emptyset 20	028240 20
	028260 20

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20
