

Samostatný skúšobný kolík s rukoväťou, 3-miestny Trieda tolerancie 1, Typ: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	483942 7
GTIN	2050002077157
Trieda položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ±2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia Ø vyrytá.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný Ø**, napr. č. 483942 veľ. 3, 0,305.

Technický opis

Stúpanie	0,001 mm
Celková dĺžka	53 mm
Skúšobná dĺžka	33 mm
Menovitý rozmer	3,001 - 4,999 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	60 ±2 HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028240 20
	028260 20

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20
