

## Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	483941 12
GTIN	2050002077058
Třída položky	48A

### Popis

#### Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele  $60 \pm 2$  HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia  $\emptyset$  vyrytá.

#### Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný  $\emptyset$** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

### Technický opis

Stúpanie	0,01 mm
Skúšobná dĺžka	60 mm
Celková dĺžka	100 mm
Menovitý rozmer	16 - 17,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	$60 \pm 2$ HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

### Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny $\emptyset$ 20	028240 20
	028260 20

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20

---