

bimos

Vysokozátťažová pracovná otočná stolička, Neon XXL, textíliaBLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965363 BLACK
GTIN	4016849961798
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi robustná a bezpečná pracovná otočná stolička so synchronným mechanizmom a v prípade všetkých jej komponentov vhodná pre vysoké zaťaženie. Regulácia hmotnosti od 80 do 180 kg. Vysokozátťažové komponenty: Rám, kolieska, mechanika, plynová pružina a základňa. Čierna hliníková základňa. Ergonomicky tvarovaná sedacia plocha a operadlo. Operadlo s plynulo nastavením a spolu s individuálnym nastavením výšky a sklonu. Hrubé polstrovanie s optimalizovaným tvarom. Vráta laktových opierok. Priestor medzi laktovými opierkami 570 mm, nastaviteľná šírka. S oranžovou obežnou páskou. S látkovým čalúnením.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Farba Materiál sedadla	čierna
Operadlo Výška	570 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm

Šírka sedu	470 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	180 kg
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami	470 - 640 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička