

bimos

**Vysokozátěžová pracovní otočná stolička, Neon XXL, s opierkou hlavyBLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965364 BLACK
GTIN	4016849970769
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

S poťahom Supertec. S opierkou hlavy, nastaviteľná výška, hĺbka a sklon. Veľmi robustná a bezpečná pracovná otočná stolička so synchronným mechanizmom a v prípade všetkých jej komponentov vhodná pre vysoké zaťaženie. Regulácia hmotnosti od 80 do 180 kg. Vysokozátěžové komponenty: Rám, kolieska, mechanika, plynová pružina a základňa. Čierna hliníková základňa. Ergonomicky tvarovaná sedacia plocha a operadlo. Operadlo s plynulo nastavením a spolu s individuálnym nastavením výšky a sklonu. Hrubé polstrovanie s optimalizovaným tvarom. Vrátane lakťových opierok. Priestor medzi lakťovými opierkami 570 mm, nastaviteľná šírka. S oranžovou obežnou páskou.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Šírka sedu	470 mm
Operadlo Výška	570 mm

Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Nosnosť Stolička	180 kg
Prestavenie výšky Rozsah s kolieskami	470 - 640 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička