

Garant**VCGX 220508 FR, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211856 ALU
GTIN	4045197700414
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Jemnozrný substrát, leštené lámače triesok – mimoriadne zníženie sklonu k nalepovaniu.

Upozornenie:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$ na hrubovanie s $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGX 220508 FR
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1900	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1900	N
Hliník > 10 % si	vhodný	500	N
CuZn	vhodný	400	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	100	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		