

Garant**Zanorovacia fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø D ₂	29 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán D _c	42 mm
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Počet rezných hrán Z	3
Uhol rampy α _{max}	5,3 Stupeň

Vřtacie cirkulárové frézy a_p	8 mm
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	32,34 mm
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP