


Garant**SNHX 1205 neutrálna, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218611 ST1400
GTIN	4045197656506
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Typ	ST1400
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7525
Hrúbka platne E	5,56 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1205
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,4 mm
Šírka štrbiny a_p	10; 14 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie