

Akumulátorový vrtací skrutkovač ONE-KEY™, Typ: M18ODD3-5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrovne nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkefovým motorom POWERSTATE™** pre maximálnu účinnosť. **Minimálne opotrebovanie** a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až **2 × dlhší čas prevádzky** (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečný manažment výkonu:

- **So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akumulátorový vrtací skrutkovač s veľkým krútiacim momentom.

Rozsah balenia:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora M18 Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufřík). Vrátane prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
typické použitie	Heavy Duty
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Hmotnosť	2,1 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	158 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
Napojenie aplikácie	OneKey
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Balenie	Systemový kufor (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátora	5 Ah
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 V, ONE-KEY pripojenie aplikácie
USP2	Bezkefový motor, s 2 akumulátormi, v kufríku