

Garant**SNHX 1205 neutrálna, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Typ	UNI
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7525
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1205
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,4 mm
Šírka štrbiny a_p	10; 14 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

