

Garant**Zanorovacia fréza 93°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211852 16/2
GTIN	4045197648563
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Montážny závit M	M8
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Počet rezných hrán Z	2

Uhol rampy α_{\max}	6,9 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,4 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801