




## Sada digitálnych univerzálnych strmeňov IP 67, Rozsah merania: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415555 200
GTIN	4029713019235
Trieda položky	46P

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálne univerzálne posuvné meradlo „Pocket Talent“ vhodné na meranie najrôznejších vnútorných a vonkajších rozmerov (zápichy, drážky, závity a pod.). Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Vráta funkcie PRESET (prednastavenie meranej hodnoty).

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Posuvné meradlo, nastavovacia šablóna 50 mm, 2 páry meracích nastavcov na meranie vnútorných a vonkajších rozmerov. Vráta 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 až 434915 so závitom M2,5. Dátový kábel č. 498940.

### Technický opis

Typ batérií	Gombíkový článok
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Dĺžka meracích čelustí	48 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozsah merania	0 - 200 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------