

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 75Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215700 75
GTIN	4045197410542
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepelou č. 674252 veľ. 15IP.**

Technický opis

Uhol γ	75 Stupeň
dosiahnuteľná výška úkosu h	29,5 mm
najväčší $\varnothing D_1$	50,7 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1604..
dosiahnuteľná šírka úkosu b	8 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	30 mm

najmenší Ø D	35 mm
Celková dĺžka L _{celk}	60 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Posuv zubu pri h _{max}	0,11 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219811
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP