

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060202 ER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	250	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		