

**Garant****Fazetková fréza, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 30Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215700 30
GTIN	4045197410511
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelou č. 674252 vel. 15IP.**

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Uhol $\gamma$	30 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	30 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	26,5 mm
najväčší Ø D <sub>1</sub>	84,6 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	15,1 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1604..
efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	3
najmenší $\varnothing$ D	35 mm
Posuv zubu pri $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219811
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0