

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060220 ER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	340	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		