

Yale

Univerzálny valec YS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 50/160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086060 50/160
GTIN	4025092150323
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne **dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu**, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

Použitie:

Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom.

Použiteľné vo všetkých polohách.

Rozsah balenia:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitú **bez** pripojovacích vedení a adaptéra.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

Technický opis

Valec vonkajší Ø	125 mm
Výška zdvihu	160 mm
Stavebná dĺžka po zasunutí	285 mm
Množstvo oleja	1135 ml
maximálna tlaková sila	500 kN
Hmotnosť	24 kg
Druh produktu	Hydraulický valec

Príslušenstvo

Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/0,7	086050 2/0,7
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/2	086050 2/2
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 1	086081 1
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/4	086050 2/4
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 6	086081 6
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 3	086081 3
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 2	086081 2
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 1/0,7	086050 1/0,7