

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 23,25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231650 23,25
GTIN	4045197605122
Trieda položky	21M

## Popis

**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.  
Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok  $5 \times D$ .  
Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

## Technický opis

pre veľkosť základného prvku	23 mm
Ø D	23,25 mm
Posuv f v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/ot,
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		

### Príslušenstvo

Skrutka Torx Plus® Pohon 10IP	231999 10IP
-------------------------------	-------------