

# Yale

## Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe, Dĺžka: 1 m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086081 1
GTIN	2050000970320
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

So spojovacou zástrčkou č. 086085 veľ. M1 (strana valca) a skrutkový závit 3/8-NPT (strana čerpadla). Vonkajší Ø 14 mm; vnútorný Ø 6,3 mm (nominálna šírka); tlak pri roztrhnutí 2800 bar; minimálny polomer ohybu R = 100 mm.

Len pre dodanie s kompletným hydraulickým systémom (čerpadlo, valec, hadica) od výrobcu s továrenskou montážou, plnením a odvzdušňovaním.

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

#### Upozornenie:

**Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.**

### Technický opis

Dĺžka	1 m
Druh produktu	Hydraulické príslušenstvo