

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 21,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231650 21,5
GTIN	4045197605061
Trieda položky	21M

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

Posuv f v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/ot,
pre veľkosť základného prvku	21 mm
Ø D	21,5 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	65	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	55	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Skrutka Torx Plus® Pohon 9IP	231999 9IP
------------------------------	------------