

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 60Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215700 60 |
| GTIN | 4045197410535 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepelou č. 674252 veľ. 15IP.**

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| dosiahnuteľná výška úkosu h | 26,5 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |
| dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 30 mm |
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 3 |
| vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1604.. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ø polohovacieho otvoru | 27 mm |
| najväčší Ø D ₁ | 65 mm |
| Uhol γ | 60 Stupeň |
| dosiahnuteľná šírka úkosu b | 15,1 mm |
| najmenší Ø D | 34,8 mm |
| Posuv zubu pri h _{max} | 0,12 mm |
| Počet otočných rezných platničiek | 6 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Fazetková fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0 | 211750 5,0 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219811 |