

Yale

Hydraulické ručné čerpadlo HPS, Počet stupňov / objem nádrže: 2/2l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar. 2-stupňové ručné čerpadlá **s rýchlym chodom** (okrem veľ. 1/0,7). Prepínanie z 1. na 2. stupeň sa vykonáva automaticky. **S redukčnými tlakovými ventilmi nastaviteľnými 0 – 700 bar.** **Celokovová konštrukcia** s jemne nastaviteľným vypúšťacím ventilom, odvzdušňovacou a plniacou skrutkou oleja, ako aj s nosným okom na ručnej páke.

Rozsah balenia:

Vrátane náplne oleja, bez manometra.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

Technický opis

využitelný objem nádrže	2000 ml
Kapacita zdvih na prázdno (2. úroveň)	2 ml
Počet tlakových úrovní	2
Kapacita zdvih na prázdno (1. úroveň)	11 ml

Hmotnosť	10 kg
Druh produktu	Hydraulické ručné čerpadlo

Príslušenstvo

Súprava manometra GYA-63 Oblasť pre zobrazovanie 0-1000	086087 0-1000
---	---------------