


**Garant****XDHW 10T310, HB7705, Typ: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211904 HART
GTIN	4045197479679
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

## Technický opis

Typ	TVRDÁ
Posuv $f_z$	0,12 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDHW 10T310
Typ	HB7705
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 60 HRC	vhodný	160	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	145	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	130	H
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		