

Garant
Kopírovacia fréza 0° negatívna, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212070 16
GTIN	4045197192301
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	16 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Ø D_3	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	30 mm

Vřtacie cirkulárové frězy $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,06 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	9,72 mm
Vřtacie cirkulárové frězy a_p	1,1 mm
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Frěza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frězy	Cirkulárna frěza
Použitie frězy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia frěza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP