

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, stopka Weldon, Ø D: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212090 15
GTIN	4045197192387
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 1,5\ mm.$

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP.**

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	15 mm
Celková dĺžka L_{celk}	90 mm
Ø stopky $D_s\ h6$	16 mm
Ø dĺžka d_1	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0702
Ø D_3	8 mm
Dĺžka výčnelku L_1	24,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	28 mm

Vřtacie cirkulárové frězy $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Uhol rampy α_{\max}	4,51 Stupeň
Dřžka rampy L pre α_{\max}	6,23 mm
Vřtacie cirkulárové frězy a_p	1,5 mm
Uhol nastavenia k	15 – 28 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Frěza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frězy	Cirkulárna frěza
Použitie frězy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vřmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopřirovacia frěza

Prřslušenstvo

Momentovř skrutkovač, pevne nastavenř nastavenř uřahovací moment 1,2	211750 1,2
Sřprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219803
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP