

Yale

Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe, Dĺžka: 2m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086081 2
GTIN	2050000970337
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

So spojovacou zástrčkou č. 086085 veľ. M1 (strana valca) a skrutkový závit 3/8-NPT (strana čerpadla). Vonkajší Ø 14 mm; vnútorný Ø 6,3 mm (nominálna šírka); tlak pri roztrhnutí 2800 bar; minimálny polomer ohybu R = 100 mm.

Len pre dodanie s kompletným hydraulickým systémom (čerpadlo, valec, hadica) od výrobcu s továrenskou montážou, plnením a odvzdušňovaním.

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Technický opis

Dĺžka	2 m
Druh produktu	Hydraulické príslušenstvo