

**Garant****APKT 16..08 PDFR, HU7710, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$  mm.

## Technický opis

vhodné držiaky	AP..1604
Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APKT 16..08 PDFR
Typ	HU7710
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,05 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	350	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		