

Garant**APMX 16..04 TR, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$ mm.

Technický opis

vhodné držiaky	AP..1604
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMX 16..04 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	340	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	235	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	195	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	175	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	150	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		