

**Garant****APXT 16..08 PDSR, HB7525, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$  mm.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
vhodné držiaky	AP..1604
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APXT 16..08 PDSR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	185	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		